



# Bombillas LED de filamento clásico

## LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4

Con un diseño clásico tradicional, las LEDbulb de filamento clásicas combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED. Ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90% comparada con las bombillas tradicionales.

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Vida útil nominal (horas)	15.000 hora(s)
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Flujo luminoso	806 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	115,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Valor de parpadeo (PstLM)	1

Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	7 W
Corriente de lámpara (nom.)	60 mA
Equivalente de potencia	60 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,51
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	45 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

## Bombillas LED de filamento clásico

### Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	G120 [G 120 mm]

### Aprobación y aplicación


Clase de eficiencia energética	E
Consumo energético kWh/1000 h	7 kWh
Número de registro EPREL	400294
EyeComfort	Sí

### Datos de producto

Nombre de producto del pedido	LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4
-------------------------------	--


Nombre completo del producto	LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4
Full EOC	871869964817600
Código de pedido	64817600
Código 12NC	929002025201
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699648176
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Embalaje con código EAN/UPC	8718699648183

### Plano de dimensiones




Product	D	C
LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4	125 mm	177 mm

### Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4

