



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

| Informations générales | |
|--------------------------------|----------|
| Culot | E27 |
| Durée de vie nominale | 15 000 h |
| Nombre de cycles d'allumage | 20 000 |
| Durée de vie nominale (heures) | 15 000 h |
| Type de lampe | LED |
| Référence de mesure de flux | Sphere |
| Marquage CE | Oui |
| Conforme à RoHS | Oui |

| Données techniques de l'éclairage | |
|--|--------------------|
| Code couleur | 827 [CCT of 2700K] |
| Flux lumineux | 806 lm |
| Désignation de la couleur | Blanc chaud (WW) |
| Température de couleur corrélée (nom.) | 2700 K |
| Efficacité lumineuse (nominale) | 115,00 lm/W |
| Cohérence des couleurs | <6 |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | 80 |

| | |
|--|------|
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 % |
| Valeur de scintillement (PstLM) | 1 |
| Valeur d'effet stroboscopique (SVM) | 0,4 |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG1 |


| Fonctionnement et électricité | |
|---------------------------------|-------------|
| Fréquence linéaire | 50 to 60 Hz |
| Fréquence d'entrée | 50 à 60 Hz |
| Consommation électrique | 7 W |
| Courant lampe (nom.) | 60 mA |
| Puissance équivalente | 60 W |
| Heure de démarrage (nom.) | 0,5 s |
| Temps de chauffe à 60 % | 0,5 s |
| Facteur de puissance (fraction) | 0,51 |
| Tension (nom.) | 220-240 V |

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

| Température | |
|--|---------|
| Température maximale du produit (nom.) | 45 °C |
| Commandes et gradation | |
| Variation de l'intensité lumineuse | Non |
| Mécanique et boîtier | |
| Finition ampoule | Dépoli |
| Matériaux des lampes | Verre |
| Forme de la lampe | G120 |
| Approbation et application | |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 7 kWh |
| Numéro d'enregistrement EPREL | 1825196 |
| EyeComfort | Oui |


| Innovations LED | EyeComfort |
|-------------------------------|--|
| Données du produit | |
| Nom du produit de la commande | LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4 |
| Nom de produit complet | LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4 |
| Code EOC | 871869964817600 |
| Code de commande | 64817600 |
| Code 12NC | 929002025201 |
| Quantité par pack | 1 |
| Code EAN – Produit/Boîte | 8718699648176 |
| Conditionnement par carton | 4 |
| Codes EAN/UPC – Boîte | 8718699648183 |

Schéma dimensionnel




| Product | D | C |
|--|--------|--------|
| LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4 | 125 mm | 177 mm |

Données photométriques




Light Distribution Diagram - LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques



General uniform lighting - LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4

