



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	806 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	115,00 lm/W
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1

Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	7 W
Courant lampe (nom.)	60 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,51
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	45 °C

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non

Mécanique et boîtier

Finition ampoule Dépoli

Matériaux des lampes Verre

Forme de la lampe G120

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique E

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 7 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 1825196

Marquage CE Oui

Conforme à RoHS Oui

EyeComfort Oui

Innovations LED EyeComfort

Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

Données du produit

Nom du produit de la commande Classique LED 60 W E27 WW G120 FR ND SRT4

Nom de produit complet LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4

Code EOC 871869964817600

Code de commande 64817600

Code 12NC 929002025201

Numérateur - Quantité par kit 1


Poids net (pièce) 0,100 kg

Code EAN - Produit/Boîte 8718699648176

Conditionnement par carton 4


Codes EAN/UPC - Boîte 8718699648183

Schéma dimensionnel




Product	D	C
Classique LED 60 W E27 WW G120 FR ND SRT4	125 mm	177 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques




General uniform lighting - LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4

General uniform lighting - LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4

Durée de vie



LED Bulb Classic E27 G120 7-60W 806lm 2700K



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4

