



# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	1 521 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	144,00 lm/W
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1

Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	10,5 W
Courant lampe (nom.)	90 mA
Puissance équivalente	100 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,52
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	55 °C

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non

## Mécanique et boîtier

Finition ampoule Dépoli

Matériaux des lampes Verre

Forme de la lampe A60

## Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique D

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 11 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 387431

Conforme à RoHS Oui

EyeComfort Oui

Innovations LED EyeComfort

## Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

## Données du produit

Nom du produit de la commande LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10

Nom de produit complet LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10

Code EOC 871869970416200

Code de commande 70416200

Code 12NC 929002026431

Numérateur - Quantité par kit 1


Poids net (pièce) 0,030 kg

Code EAN - Produit/Boîte 8718699704162

Conditionnement par carton 10


Codes EAN/UPC - Boîte 8718699704179

## Schéma dimensionnel




Product	D	C
LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	60 mm	104 mm

## Données photométriques




General uniform lighting - LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## Données photométriques



Light Distribution Diagram - LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10

## Durée de vie



Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27 NDFrosted



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10

