



# CorePro LEDbulb - Glas

## CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-lampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze CorePro LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit in een vintage stijl. CorePro LED-verlichting met een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	1.521 lm
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	144,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	10,5 W
Lampstroom (nom.)	90 mA
Overeenkomstig vermogen	100 W
Opstarttijd (nom.)	0,4 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,4 s
Arbeidsfactor	0,52
Spanning (nom.)	230 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

# CorePro LEDbulb - Glas

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampvorm	A60
Nettogewicht (per stuk)	0,030 kg

## Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	11 kWh
EPREL-registratienummer	387432
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4


## Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No

## Productgegevens


Productnaam voor bestelling	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG
Volledige productnaam	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG
Full EOC	87195143775400
Bestelcode	8719514377554
Materiaalnr. (12NC)	929002026592
Lokale code	37755400
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514377554
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514377561

## Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	60 mm	104 mm

## Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

# CorePro LEDbulb - Glas

## Fotometrische gegevens



General Uniform Lighting - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

General uniform lighting - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

## Levensduur



Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27 NDFrosted

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

