



# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

## CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität für die Treppenbeleuchtung. Die LED-Kerzenlampe hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und verringert so die Wartungskosten.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E14
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	806 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Nennlichtausbeute (Nom)	124,00 lm/W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,9
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1


Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	6,5 W
Lampenstrom (Nom)	50 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s

# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.55
Spannung (Nom)	220-240 V
<b>Temperatur</b>	
Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
<b>Lichtregelung und Dimmen</b>	
Dimmbar	Nein
<b>Mechanik und Gehäuse</b>	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	B35
<b>Genehmigung und Anwendung</b>	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL Registrierungsnummer	1825174
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja

<b>Anwendungsbedingungen</b>	
ist eine Verwendung in geschlossenen	No
Leuchten möglich	
<b>Produktdaten</b>	
Bestell-Produktname	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG
Gesamt-Produktcode	871951434750200
Bestellcode	34750200
Material-Nr. (12NC)	929002028292
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,012 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514347502
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514347519


## Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	35 mm	97 mm

# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen


## Photometrische Daten



General uniform lighting - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

## Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG



Life Expectancy Diagram

## CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

