



# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## LED classic 150W A67 E27 WW CL ND 1SRT4

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	2 452 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	144,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	17 W
Courant lampe (nom.)	140 mA
Puissance équivalente	150 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,51
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	60 °C

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

## Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	A67 [A 67 mm]

## Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	17 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	374867
EyeComfort	Oui

## Données du produit

Nom du produit de la commande	LED classic 150W A67 E27 WW CL ND 1SRT4
-------------------------------	---



Nom de produit complet	LED classic 150W A67 E27 WW CL ND 1SRT4
Code EOC	871869976237700
Code de commande	76237700
Code 12NC	929002055055
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699762377
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699762384

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
LED classic 150W A67 E27 WW CL ND 1SRT4	70 mm	128 mm

## Données photométriques




General uniform lighting - LED classic 150W A67 E27 WW CL ND 1SRT4

Light Distribution Diagram - LED classic 150W A67 E27 WW CL ND 1SRT4


# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 150W A67 E27 WW CL ND 1SRT4

## Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 150W A67 E27 WW CL ND 1SRT4



Life Expectancy Diagram - LED classic 150W A67 E27 WW CL ND 1SRT4

