Lámparas LED

LED Sensor 8-60W A60 E27 CDL FR ND 1PF/6

Las lámparas LED son la opción perfecta para las aplicaciones de iluminación general. Compatibles con la mayoría de los sistemas existentes y diseñadas como reemplazo para renovar las lámparas incandescentes y halógenas, ofrecen excelentes ahorros de energía y minimizan el costo de mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Vida útil promedio (horas)	15,000 hora(s)
Lighting Technology	LED

Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	280 °
Flujo luminoso	850 lm
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	106 lm/W
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada	6500 K
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	8 W
Corriente de la lámpara (nominal)	78 mA
Equivalente en potencia en vatios	60 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	220-240 V

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +30 °C
T° estuche máxima (nominal)	75 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Material del foco	Plástico
Forma del foco	A60

Aprobación y aplicación	
Consumo de energía kWh/1000 h	8 kWh
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
EyeComfort	Sí

Lámparas LED

Innovaciones en LED	EyeComfort

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	LED Sensor 8-60W A60 E27 CDL FR ND 1PF/6
Nombre del producto completo	LED Sensor 8-60W A60 E27 CDL FR ND 1PF/6
Full EOC	871869966907200
Código del pedido	929002058619

N.° de material (12NC)	929002058619
Numerador: cantidad por paquete	1
Peso neto (pieza)	0.074 kg
EAN/UPC: producto/caja	8718699669072
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8719514387133

Plano de dimensiones



Product	D	C
LED Sensor 8-60W A60 E27 CDL FR ND 1PF/6	62.5 mm	122 mm

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - LED Sensor 8-60W E27 CDL FR 1PF/6 APR



General uniform lighting - LED Sensor 8-60W E27 CDL FR 1PF/6 APR

Lámparas LED

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - LED Sensor 8-60W E27 CDL FR 1PF/6 APR

Lifetime



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED Sensor 8-60W E27 CDL FR 1PF/6 APR

© 2024 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.