



# Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

## CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM

Incontournable pour une utilisation résidentielle avec ses 15 000H de durée de vie, les CorePro GU10 restituent une lumière semblable à celle de l'halogène. L'installation/le remplacement des lampes reste simple et rapide et permettra de réaliser d'importantes économies d'énergies.

### Données du produit

| Informations générales      |             |
|-----------------------------|-------------|
| Culot                       | GU10        |
| Durée de vie nominale       | 15 000 h    |
| Nombre de cycles d'allumage | 50 000      |
| Type de lampe               | LED         |
| Référence de mesure de flux | Narrow Cone |

| Données techniques de l'éclairage                |                    |
|--|--------------------|
| Code couleur                                     | 840 [CCT of 4000K] |
| Angle du faisceau (nom.)                         | 36 degré(s)        |
| Flux lumineux                                    | 240 lm             |
| Intensité lumineuse (nom.)                       | 500 cd             |
| Efficacité lumineuse (nominale)                  | 80,00 lm/W         |
| Désignation de la couleur                        | Blanc froid (CW)   |
| Température de couleur corrélée (nom.)           | 4000 K             |
| Cohérence des couleurs                           | <6                 |
| Indice de rendu de couleur (IRC)                 | 80                 |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 %               |

|   |        |
|---|--------|
| Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal) | 240 lm |
| Valeur de scintillement (PstLM)             | 1      |
| Valeur d'effet stroboscopique (SVM)         | 0,4    |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471     | RG1    |

| Fonctionnement et électricité   |             |
|---------------------------------|-------------|
| Fréquence linéaire              | 50 to 60 Hz |
| Fréquence d'entrée              | 50 à 60 Hz  |
| Consommation électrique         | 3 W         |
| Courant lampe (nom.)            | 18 mA       |
| Puissance équivalente           | 35 W        |
| Heure de démarrage (nom.)       | 0,5 s       |
| Temps de chauffe à 60 %         | 0,5 s       |
| Facteur de puissance (fraction) | 0,8         |
| Tension (nom.)                  | 220-240 V   |

# Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

## Température

|  |       |
|--|-------|
| Température maximale du produit (nom.) | 65 °C |
|--|-------|

## Commandes et gradation

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Variation de l'intensité lumineuse | Uniquement avec certains variateurs |
|------------------------------------|-------------------------------------|

## Mécanique et boîtier

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Forme de la lampe | PAR16 |
|-------------------|-------|

## Approbation et application

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Classe d'efficacité énergétique     | F      |
| Adapté à l'éclairage d'accentuation | Oui    |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h  | 3 kWh  |
| Numéro d'enregistrement EPREL       | 391906 |
| Marquage CE                         | Oui    |
| Conforme à RoHS                     | Oui    |
| EyeComfort                          | Oui    |


## Conditions d'application

|   |    |
|---|----|
| peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? | No |
|---|----|

## Données du produit



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Nom du produit de la commande | CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM |
| Nom de produit complet        | CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM |
| Code EOC                      | 871869673022500                        |
| Code de commande              | 73022500                               |
| Code 12NC                     | 929002065602                           |
| Numérateur - Quantité par kit | 1                                      |
| Poids net (pièce)             | 0,048 kg                               |
| Code EAN - Produit/Boîte      | 8718696730225                          |
| Conditionnement par carton    | 10                                     |
| Codes EAN/UPC - Boîte         | 8718696730232                          |

## Schéma dimensionnel



| Product                                | D     | C     |
|--|-------|-------|
| CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM | 50 mm | 54 mm |

## Données photométriques




Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM

Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM

# Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM

