



LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbkonsistenz	
Sockel	E27 [E27]	Farbwiedergabeindex (CRI)	<6
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Schaltzyklus	20'000	Flackerwert (PstLM)	1
Nennlebensdauer (Std.)	15'000 Stunde(n)	Stroboskopeffektwert (SVM)	0.4
Beleuchtungstechnologie	LED	Betrieb und Elektrik	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
EU RoHS-konform	Ja	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichttechnische Daten		Energieverbrauch	10.5 W
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Lampenstrom (Nom)	90 mA
Lichtstrom	1'521 lm	Äquivalente Leistung	100 W
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Startzeit (Nom)	0.5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Nennlichtausbeute (nom.)	144.00 lm/W		

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.52
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	50 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	G120 [G 120 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	11 kWh
EPREL Registrierungsnummer	400296



EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4
Gesamtbezeichnung des Produkts	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4
Gesamt-Produktcode	871869966514200
Bestellcode	66514200
Material-Nr. (12NC)	929002067801
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699665142
Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718699665159

Abmessungsskizzen



Product	D	C
LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	125 mm	177 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 100W E27 WW G120
FRNDRFSRT4

General uniform lighting - LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4

