



Bombillas LED de filamento clásico

LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4

Con un diseño clásico tradicional, las LEDbulb de filamento clásicas combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED. Ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90% comparada con las bombillas tradicionales.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Vida útil nominal (horas)	15.000 hora(s)
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere

Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Flujo luminoso	1.521 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	144,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	10,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	90 mA
Equivalente de potencia	100 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,52
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	50 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Material de bombilla	Vidrio
Forma de la bombilla	G120

Bombillas LED de filamento clásico

Peso neto (pieza)	0,100 kg
-------------------	----------

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	D
Consumo energético kWh/1000 h	11 kWh
Número de registro EPREL	400296
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Innovaciones LED	EyeComfort
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4


Condiciones de aplicación

se puede utilizar en luminarias cerradas	No
--	----

Datos de producto


Nombre de producto del pedido	LED clásico 100W E27 WW G120 FR ND SRT4
Nombre completo del producto	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4
Full EOC	871869966514200
Código de pedido	66514200
Código 12NC	929002067801
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699665142
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Embalaje con código EAN/UPC	8718699665159

Plano de dimensiones




Product	D	C
LED clásico 100W E27 WW G120 FR ND SRT4	125 mm	177 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4



General uniform lighting - LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4

Bombillas LED de filamento clásico

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4

