

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8

隆重推出 MasterConnect LED 灯管 — 智能改造 T8 LED 灯，让您轻松顺畅地升级到互联照明。只需通过直观易用的应用程序进行简单设置，即可对 MasterConnect LED 灯管进行编程，最大限度地节省能源，而且还支持无线和自动化照明，提升舒适性和便捷性。此外，本产品完全可扩展且可升级。若要享受诸如远程控制或管理控制面板之类的更多好处，您只需在当前安装的灯具基础上添加一个网关，即可体验基于云的系统的所有优势。这款灯具将照明解决方案提高到全新水准。

产品数据


一般信息	
底座	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
标称使用寿命	60,000 小时
切换循环	200,000
照明技术	LED
光通量测量参考	Sphere
灯技术	
颜色代码	865 [CCT of 6500K]
光束角度 (标称)	160 °
光通量	3,700 lm
光效 (额定) (标称)	148 lm/W
颜色名称	冷日光
相关色温 (标称)	6500 K
颜色一致性	<6
显色指数 (CRI)	83
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %
频闪值 (PstLM) - 频闪值符合 EN 61000-3-3 标准	1
频闪效应可见度测量 (SVM)	0.9

光生物学安全性符合 EN 62471	RG0
操作和电气	
纹频率	50 to 60 Hz
输入频率	50 至 60 Hz
功耗	25 W
灯具电流 (最大)	117 mA
灯具电流 (最小)	108 mA
启动时间 (标称)	0.5 s
60% 灯光下的预热时间	0.5 s
功率系数 (小数)	0.9
电压 (标称)	220-240 V
LED 替代荧光灯照明功率	58 W
电源侵入电流	9
MCB B 型 10A 下最大灯具型号 - 电源	73
MCB B 型 10A 下最大灯具型号 - 不带补偿电容器的 EM 镇流器。	73
MCB B 型 10A 下最大灯具型号 - 带补偿电容器的 EM 镇流器。	15


MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

MCB B 型 16A 下最大灯具型号 - 电源	116
MCB B 型 16A 下最大灯具型号 - 不带补偿电容器的 EM 镇流器。	116
MCB B 型 16A 下最大灯具型号 - 带补偿电容器的 EM 镇流器。	24
镇流器兼容性	EM/电源
温度	
环境温度范围	-20 °C 至 45 °C
最大外壳温度 (标称)	65 °C
控制和调光	
可调光	无线调光
机械和外壳	
产品长度	1,500 mm
灯泡外形	T8
审批和申请	
能效等级	D
节能产品	是

二维绘图



光度数据




General uniform lighting - MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8

批准标志	遵从 RoHS KEMA Keur 证书
能耗 kWh/1000 h	25 kWh
EPREL 注册号	406203
CE 标志	是
符合欧盟 RoHS 规范	是

产品数据


订单产品名称	MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8
完整的产品名称	MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8
完整产品代码	871869966978200
订购代码	929002210902
材料编号 (12NC)	929002210902
计算器 - 每包数量	1
净重 (每件)	0.450 kg
EAN/UPC - 产品/箱	8718699669782
计算器 - 每个外包装箱中的包数	10
EAN/UPC - 案例	8718699669799

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	25.8 mm	28 mm	1,498.7 mm	1,505.8 mm	1,512.9 mm




Spectral Power Distribution Colour - MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8

光度数据




Light Distribution Diagram - MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8


寿命




FailureRate



Lumen Maintenance Diagram - MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8




LifetimeVsTc



Lumen Maintenance Diagram - MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

寿命



Life Expectancy Diagram

