



Specialty Lamps

18.5A21/PER/927/FR/P/E26/3WAY/T20 4/1PF

La lámpara para fiestas Philips en formato A entrega luz y color brillantes para una amplia variedad de aplicaciones. Ideal para las ocasiones especiales, las fiestas y los días festivos. La lámpara Philips Dusk to Dawn A19 está equipada con un sensor de luz incorporado que enciende las luces automáticamente cuando se pone el sol y las apaga cuando sale el sol. Las lámparas Philips de 3 vías en formato A entregan una luz omnidireccional perfecta para la iluminación general de habitaciones. Esta lámpara crea una atmósfera confortable al ofrecer tres niveles de potencia de luz blanca suave que no destiñe las telas ni los muebles.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E26D [3 Contact Medium Screw]
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Vida útil promedio (horas)	15,000 hora(s)
Lighting Technology	LED

Información técnica sobre la luz	
Código de color	927 [CCT of 2700K]
Código de color	927 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nominal)	250 °
Flujo luminoso	2,150 1,600 620 lm
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	116 lm/W
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada	2700 K
Consistencia de color	< 4
Índice de producción de color (IRC)	90
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de entrada	60 Hz
Consumo de energía	18.5 13 6 W
Corriente de la lámpara (máx.)	157 mA
Corriente de la lámpara (mín.)	54 mA
Equivalente en potencia en vatios	150 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nominal)	120 V

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
T° estuche máxima (nominal)	95 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No

Specialty Lamps

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Blanco
Material del foco	Plástico
Forma del foco	A21

Aprobación y aplicación

Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
EyeComfort	Sí
Cumple con el T20	Yes
Innovaciones en LED	EyeComfort


Condiciones de aplicación

se puede usar en luminarias cerradas	No
--------------------------------------	----

Información del producto



Nombre del producto del pedido	18.5A21/PER/927/FR/P/ E26/3WAY/T20 4/1PF
Nombre del producto completo	18.5A21/PER/927/FR/P/ E26/3WAY/T20 4/1PF
Código del pedido	929002285133
N.º de material (12NC)	929002285133
Numerador: cantidad por paquete	1
Peso neto (pieza)	0.150 kg
EAN/UPC: producto/caja	046677571528
Numerador: paquetes por caja externa	4
EAN/UPC - Caja	50046677571523

Plano de dimensiones



Product	D	C
18.5A21/PER/927/FR/P/E26/3WAY/T20 4/1PF	70.6 mm	133.1 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - 18.5A21/PER/927/FR/P/E26/3WAY/T20 4/1PF

Light Distribution Diagram - 18.5A21/PER/927/FR/P/E26/3WAY/T20 4/1PF


Specialty Lamps

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - 18.5A21/PER/927/FR/P/
E26/3WAY/T20 4/1PF

Lifetime



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - 18.5A21/PER/927/FR/P/E26/3WAY/T20
4/1PF

