



CorePro LEDbulb Glühlampenform

CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die Rennertypen CorePro LEDbulb zurück. Sie ist ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen und erzeugt ein warmes Licht bei geringem Energieverbrauch.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Socket	E27		80
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Schaltzyklus	50.000	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Beleuchtungstechnologie	LED	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Ausstrahlungswinkel (Nom)	180 Grad	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom	806 lm	Systemleistung	8 W
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Lampenstrom (Nom)	46 mA
Nennlichtausbeute (Nom)	100 lm/W	Äquivalente Leistung	60 W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K		
Farbkonsistenz	<6		

CorePro LEDbulb Glühlampenform

Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,54
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	75 °C

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Kunststoff
Kolbenform	A60

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL Registrierungsnummer	397611
CE-Zeichen	Ja

EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja


Anwendungsbedingungen

ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
---	----

Produktdaten

Bestell-Produktname	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827
Gesamt-Produktcode	872016916897800
Bestellcode	16897800
Material-Nr. (12NC)	929002306208
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,029 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169168978
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8720169168985



Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60 mm	108 mm


CorePro LEDbulb Glühlampenform

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827

General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827



Life Expectancy Diagram

CorePro LEDbulb Glühlampenform

