



# CorePro Plastic LEDbulbs

## LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT

CorePro LED bulb är perfekt för dina grundläggande belysningsbehov. Den ger vackert ljus och har den pålitliga prestanda du kan förvänta dig av prisvärda LED-ljuskällor. CorePro LEDbulb kan användas i befintliga armaturer med E27- eller B22-socklar och är avsedda som ersättning för traditionella glödlampor. De ger stora energibesparingar, upp till 80%, samt utmärkt ljus kvalitet. Med livslängd på 15 000 timmar minskar underhållskostnaderna.

### Produktdata

Allmän information	
Sockel	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere

Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Spridningsvinkel (nom)	150 °
Ljusflöde	806 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	100 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	8 W
Lampström (nom)	55 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,6
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	90 °C

Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast

# CorePro Plastic LEDbulbs

Lampform	A60
Nettovikt (styck)	0,023 kg
<b>Användning och godkännande</b>	
Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	397612
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C


## Användningsförhållanden

kan den användas i slutna armaturer	No
-------------------------------------	----

## Produktdata



Beställningsproduktnamn	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT
Fullständigt produktnamn	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT
Full EOC	872016932471800
Beskrivning av lokal kod	8299418
Beställningsnummer	929002306309
Materialnummer (12NC)	929002306309
Lokal kod	8299418
Räknare – antal per förpackning	12
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169324718
Räknare - antal förpackningar per kartong	3
EAN/UPC - Hölje	8720169324725

## Måttskiss



Product	D	C
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	60 mm	107 mm

## Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT

Light Distribution Diagram - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT

# CorePro Plastic LEDbulbs

## Fotometriska data




General uniform lighting - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT

### General uniform lighting - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT

## Livslängd



### Life Expectancy Diagram



### Lumen Maintenance Diagram - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT

