



# Lampes CorePro LEDbulb forme classique



## LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphère

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	180 degré(s)
Flux lumineux	1 055 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	105,00 lm/W
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1

Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	10 W
Courant lampe (nom.)	90 mA
Puissance équivalente	75 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,54
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	95 °C

# Lampes CorePro LEDbulb forme classique

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non

## Mécanique et boîtier

Finition ampoule Dépoli

Forme de la lampe A60

## Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique F

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 10 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 397613

Conforme à RoHS Oui

EyeComfort Oui

## Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

## Données du produit

Nom du produit de la commande LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT

Nom de produit complet LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT

Code EOC 871951442069400

Code de commande 42069400

Code 12NC 929002306502

Numérateur - Quantité par kit 6


Poids net (pièce) 0,045 kg

Code EAN - Produit/Boîte 8719514420694

Conditionnement par carton 6


Codes EAN/UPC - Boîte 8719514420700

## Schéma dimensionnel




Product	D	C
LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	60 mm	108 mm

## Données photométriques




Light Distribution Diagram - LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT



Spectral Power Distribution Colour - LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT

# Lampes CorePro LEDbulb forme classique

## Données photométriques



General uniform lighting - LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT

General uniform lighting - LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT

