



Essential LED



LEDBulb 10-75W E27 6500K 1PF/12 TR

Essential LED, halojen spot lambalara alternatif olabilecek uygun maliyetli LED spot lambadır. Doğal aydınlatma etkisinin yanı sıra anında enerji tasarrufu sağladığından çevre dostu bir çözümdür. Philips Essential LED ailesi ağırlama, perakende ve ev segmentlerinde spot aydınlatması ve genel aydınlatma uygulamaları için tasarlanmıştır.

Ürün veri

| Genel Bilgiler | |
|--|--------------------|
| Kapak Tabanı | E27 |
| Nominal kullanım ömrü | 15.000 h |
| Anahtar Döngüsü | 50.000 |
| Nominal Kullanım Ömrü (Saat) | 15.000 h |
| Aydınlatma Teknolojisi | LED |
| Akış ölçüm referansı | Sphere |
| Işık Teknik Ayrıntıları | |
| Renk Kodu | 865 [CCT of 6500K] |
| Renk Kodu | 865 [CCT of 6500K] |
| Işın Açısı (Nom) | 150 ° |
| Işık Akısı | 1.055 lm |
| Renk Kodlaması | Soğuk Gün Işığı |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 105,00 lm/W |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.) | 6500 K |
| Renk Tutarlılığı | <6 |
| Renk oluşturma dizini (CRI) | 80 |
| Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom) | 70 % |
| Çalıştırma ve Elektrik | |
| Hat Frekansı | 50 to 60 Hz |

| Giriş Frekansı | 50 ila 60 Hz |
|-------------------------------|--------------|
| Güç Tüketimi | 10 W |
| Lamba Akımı (Nom) | 90 mA |
| Güç Eşleniği | 75 W |
| Başlangıç Saati (Nom) | 0,5 s |
| %60 ışığa kadar ısınma süresi | 0,5 s |
| Güç Faktörü (Kesir) | 0,51 |
| Voltaj (Nom) | 220-240 V |
| Sıcaklık | |
| Muhafaza Maksimumu (Nom.) | 90 °C |
| Kontroller ve Dim Etme | |
| Dim Edilebilir | Hayır |
| Mekanik ve Muhafaza | |
| Lamba Kaplaması | Buzlu |
| Lamba Biçimi | A60 |
| Onay ve Uygulama | |
| Enerji Verimliliği Sınıfı | F |
| Enerji Tüketimi kWh/1000 sa. | 10 kWh |

Essential LED


| | |
|-----------------------|------------|
| EPREL Kayıt Numarası | 696292 |
| EU RoHS ile uyumludur | Evet |
| Göz Konforu | Evet |
| LED Yenilikleri | EyeComfort |

Ürün Verileri

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Sipariş ürün adı | LEDBulb 10-75W E27 6500K 1PF/12 TR |
| Tam ürün adı | LEDBulb 10-75W E27 6500K 1PF/12 TR |
| Tam ürün kodu | 871869962224400 |


| | |
|--|---------------|
| Sipariş kodu | 62224400 |
| Malzeme No. (12NC) | 929002306767 |
| Numeratör - Paket Başına Miktar | 1 |
| Net Ağırlık (Parça Başı) | 0,060 kg |
| EAN/UPC - Ürün/Kutu | 8718699622244 |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 12 |
| EAN/UPC - Kutu | 8718699622251 |

Boyutlu çizim




| Product | D | C |
|------------------------------------|-------|--------|
| LEDBulb 10-75W E27 6500K 1PF/12 TR | 60 mm | 108 mm |


Fotometrik bilgi



Light Distribution Diagram - LEDBulb 10-75W E27 6500K 1PF/12 TR





Spectral Power Distribution Colour - LEDBulb 10-75W E27 6500K 1PF/12 TR



General uniform lighting - LEDBulb 10-75W E27 6500K 1PF/12 TR

Essential LED

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - LEDBulb 10-75W E27 6500K 1PF/12 TR

