



A-Shape LED

6A19/LED/827/FR/P/ND 4/2FB

Philips A-shape Dimmable LED lamps are the smart LED alternative to standard incandescents. The unique lamp design provides omi-directional light with excellent dimming performance.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Durée de vie nominale	11 000 h
Cycle de commutation	50 000
Durée de vie nominale (heures)	11 000 h
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleurs	827 [CCT of 2700K]
Code de couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	450 lm
Désignation de couleur	Blanc chaud (BC)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	75,00 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Lmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	60 Hz
Fréquence d'entrée	60 Hz
Consommation	6 W
Courant de la lampe (nom.)	110 mA

Équivalent de puissance	40 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.5
Tension (nom.)	120 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	75 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Non

Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Givré
Forme de l'ampoule	A19 [A 19 mm]

Approbation et utilisation	
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	6 kWh
EyeComfort	Oui


Données de produit	
Nom du produit de la commande	6A19/LED/827/FR/P/ND 4/2FB
Nom complet du produit	6A19/LED/827/FR/P/ND 4/2FB

A-Shape LED

Code de commande	460675
Numéro de matériau (12 N.C.)	92900231115
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677460679



Numérateur – Emballages par boîte extérieure	4
EAN/CUP – Boîte	50046677460674

Schéma dimensionnel




Product	D	C
6A19/LED/827/FR/P/ND 4/2FB	60 mm	104 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - 6A19/LED/827/FR/P/ND 4/2FB

Light Distribution Diagram - 6A19/LED/827/FR/P/ND 4/2FB



© 2023 Philips Lighting B.V. Page 11

General uniform lighting - 6A19/LED/827/FR/P/ND 4/2FB

A-Shape LED

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - 6A19/LED/827/FR/P/ND 4/2FB

Lumen Maintenance Diagram - 6A19/LED/827/FR/P/ND 4/2FB

