



A-Shape LED

6A19/LED/850/FR/P/ND 4/2FB

Philips A-shape Dimmable LED lamps are the smart LED alternative to standard incandescents. The unique lamp design provides omi-directional light with excellent dimming performance.

Données du produit


Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Durée de vie nominale	11 000 h
Cycle de commutation	50 000
Durée de vie nominale (heures)	11 000 h
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleurs	850 [CCT of 5000K]
Code de couleur	850 [CCT of 5000K]
Flux lumineux	450 lm
Désignation de couleur	Lumière du jour
Température de couleur proximale (nom.)	5000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	75,00 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Lmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	60 Hz
Fréquence d'entrée	60 Hz
Consommation	6 W
Courant de la lampe (nom.)	110 mA
Température	
T boîtier maximum (nom.)	75 °C
Commandes et gradation	
Intensité variable	Non
Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Givré
Forme de l'ampoule	A19 [A 19 mm]
Approbation et utilisation	
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	6 kWh
EyeComfort	Oui
Données de produit	
Nom du produit de la commande	6A19/LED/850/FR/P/ND 4/2FB
Nom complet du produit	6A19/LED/850/FR/P/ND 4/2FB

A-Shape LED

Code de commande	460741
Numéro de matériau (12 N.C.)	929002311215
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677460747



Numérateur – Emballages par boîte extérieure	4
EAN/CUP – Boîte	50046677460742

Schéma dimensionnel




Product	D	C
6A19/LED/850/FR/P/ND 4/2FB	60 mm	104 mm

Données photométriques



General uniform lighting - 6A19/LED/850/FR/P/ND 4/2FB

Spectral Power Distribution Colour - 6A19/LED/850/FR/P/ND 4/2FB



Light Distribution Diagram - 6A19/LED/850/FR/P/ND 4/2FB

A-Shape LED

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - 6A19/LED/850/FR/P/ND 4/2FB

Lumen Maintenance Diagram - 6A19/LED/850/FR/P/ND 4/2FB

