



# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

## LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet
- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter [www.philips.de/master-led-lampen](http://www.philips.de/master-led-lampen)

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichttechnische Daten	
Sockel	E27 [E27]	Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Schaltzyklus	20.000	Lichtstrom	806 lm
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Beleuchtungstechnologie	LED	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Nennlichtausbeute (nom.)	115,00 lm/W
EU RoHS-konform	Ja	Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (CRI)	80

# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Flackerwert (PstLM)	1
Stroboskopeffektwert (SVM)	0,9
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
<b>Betrieb und Elektrik</b>	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	7 W
Lampenstrom (Nom)	60 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,51
Spannung (Nom)	220-240 V
<b>Temperatur</b>	
Gehäusetemperatur (Nom)	45 °C
<b>Lichtregelung und Dimmen</b>	
Dimmbar	Nein
<b>Mechanik und Gehäuse</b>	
Kolbenausführung	Matt


Kolbenform	G93 [G 93 mm]
<b>Genehmigung und Anwendung</b>	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL Registrierungsnummer	374912
EyeComfort	Ja
<b>Produktdaten</b>	
Bestell-Produktname	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4
Gesamtbezeichnung des Produkts	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4
Gesamt-Produktcode	871869976469200
Bestellcode	76469200
Material-Nr. (12NC)	929002370801
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699764692
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718699764708

## Abmessungsskizzen

Product	D	C
LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	95 mm	140 mm

# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden


## Photometrische Daten



General Uniform Lighting  
 Project Lighting E4  
 Page 1/1

Spectral Power Distribution Colour - LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4

General uniform lighting - LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4



Light Distribution Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4

## Lebensdauer

Life Expectancy Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4

Lumen Maintenance Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4

## LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

