



Klassieke filament LEDbulb

LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4

De Classic LED-gloeidraadlampen met legendarisch design koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Nominale levensduur (uren)	15.000 hr
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstroom	806 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Geccorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	115,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1

Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,9
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	7 W
Lampstroom (nom.)	60 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,51
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	45 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Klassieke filament LEDbulb

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampvorm	G93 [G 93 mm]

Keurmerken en classificaties


Energie-efficiëntielabel	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	7 kWh
EPREL-registratienummer	374912
EyeComfort	Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4
-----------------------------	--



Volledige productnaam	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4
Full EOC	871869976469200
Bestelcode	76469200
Materiaalnr. (12NC)	929002370801
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699764692
Numerator - Dozen per buitendoos	4
EAN/UPC - Case	8718699764708

Maatschets



Product	D	C
LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	95 mm	140 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4

General uniform lighting - LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4

Klassieke filament LEDbulb

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4

Levensduur



Life Expectancy Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4

