



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

LED classic 60W G93 E27 CW FR ND 1PF/4

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	806 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	115,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,9
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	7 W
Courant lampe (nom.)	60 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.51
Tension (nom.)	220-240 V

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Température

Température maximale du produit (nom.)	45 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	G93 [G 93 mm]


Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	374887
EyeComfort	Oui

Données du produit



Nom du produit de la commande	LED classic 60W G93 E27 CW FR ND 1PF/4
Nom de produit complet	LED classic 60W G93 E27 CW FR ND 1PF/4
Code EOC	871869976471500
Code de commande	76471500
Code 12NC	929002370901
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699764715
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699764722

Schéma dimensionnel



Product	D	C
LED classic 60W G93 E27 CW FR ND 1PF/4	95 mm	140 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 60W G93 E27 CW FR ND 1PF/4

General uniform lighting - LED classic 60W G93 E27 CW FR ND 1PF/4

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques



Light Distribution Diagram - LED classic 60W G93 E27 CW FR ND 1PF/4

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - LED classic 60W G93 E27 CW FR ND 1PF/4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 60W G93 E27 CW FR ND 1PF/4

