



LED-Lampen mit klassischem Glühfaden



LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet
- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichttechnische Daten	
Sockel	E27 [E27]	Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Schaltzyklus	20.000	Lichtstrom	1.055 lm
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Beleuchtungstechnologie	LED	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Nennlichtausbeute (nom.)	124,00 lm/W
EU RoHS-konform	Ja	Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (CRI)	80

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
---	------

Flackerwert (PstLM)	1
---------------------	---

Stroboskopeffektwert (SVM)	0,4
----------------------------	-----

Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
--	-----

Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	50 to 60 Hz
--------------	-------------

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
------------------	--------------

Energieverbrauch	8,5 W
------------------	-------

Lampenstrom (Nom)	70 mA
-------------------	-------

Äquivalente Leistung	75 W
----------------------	------

Startzeit (Nom)	0,5 s
-----------------	-------

Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
----------------------------	-------

Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.52
-----------------------------	------

Spannung (Nom)	220-240 V
----------------	-----------

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	50 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
------------------	------

Kolbenform	G120 [G 120 mm]
------------	-----------------

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	E
------------------------	---

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	9 kWh
---------------------------------	-------

EPREL Registrierungsnummer	374886
----------------------------	--------

EyeComfort	Ja
------------	----

Produktdaten

Bestell-Produktname	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4
---------------------	--

Gesamtbezeichnung des Produkts	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4
--------------------------------	--

Gesamt-Produktcode	871869976475300
--------------------	-----------------

Bestellcode	76475300
-------------	----------

Material-Nr. (12NC)	929002371101
---------------------	--------------


Anzahl pro Verpackung	1
-----------------------	---

EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699764753
-------------------------	---------------

Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
---------------------------------	---

EAN Umverpackung	8718699764760
------------------	---------------


Abmessungsskizzen



Product	D	C
LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	125 mm	177 mm


LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Photometrische Daten




General uniform lighting - LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

Spectral Power Distribution Colour - LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4



Light Distribution Diagram - LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

Lumen Maintenance Diagram - LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

