



Bombillas LED de filamento clásico

LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

Con un diseño clásico tradicional, las LEDbulb de filamento clásicas combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED. Ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90% comparada con las bombillas tradicionales.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Vida útil nominal (horas)	15.000 hora(s)
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Flujo luminoso	1.055 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	124,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Valor de parpadeo (PstLM)	1

Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	8,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	70 mA
Equivalente de potencia	75 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,52
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	50 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Bombillas LED de filamento clásico

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	G120 [G 120 mm]

Aprobación y aplicación


Clase de eficiencia energética	E
Consumo energético kWh/1000 h	9 kWh
Número de registro EPREL	374886
EyeComfort	Sí

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4
-------------------------------	--



Nombre completo del producto	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4
Full EOC	871869976475300
Código de pedido	76475300
Código 12NC	929002371101
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699764753
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Embalaje con código EAN/UPC	8718699764760

Plano de dimensiones



Product	D	C
LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	125 mm	177 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

Spectral Power Distribution Colour - LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

Bombillas LED de filamento clásico

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

Vida útil



Life Expectancy Diagram - LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

