



# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	2 000 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	153,00 lm/W
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 70 %	
---	--

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	13 W
Courant lampe (nom.)	120 mA
Puissance équivalente	120 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,51
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	60 °C

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

## Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	A67

## Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	13 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	374903
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Innovations LED	EyeComfort


## Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
---	----

## Données du produit



Nom du produit de la commande	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4
Nom de produit complet	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4
Code EOC	871869976453100
Code de commande	76453100
Code 12NC	929002371901
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,034 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8718699764531
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC - Boîte	8718699764548

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	70 mm	121 mm

## Données photométriques




General uniform lighting - LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4

Light Distribution Diagram - LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 120W A67 E27 CW FR  
NDRF1SRT4

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 120W A67 E27 CW FR  
NDRF1SRT4

