



Becuri LEDbulbs clasice cu filament

LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4

Disponând de un design clasic tradițional, becurile LEDbulbs clasice cu filament combină formele familiare ale becurilor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. Acestea oferă lumină albă caldă atrăgătoare, decorativă, în același timp reducând consumul de energie cu aproximativ 90% în comparație cu becurile tradiționale.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	20.000
Durată de viață nominală (ore)	15.000 ore
Lighting Technology	LED
Referință de măsurare a fluxului	Sphere

Date tehnice lumină	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Flux luminos	2.000 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Randament luminos (nominal) (nom.)	153,00 lm/W
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
--	------

Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	13 W
Curent lămpă (nom.)	120 mA
Echivalent putere	120 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,51
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	60 °C

Becuri LEDbulbs clasice cu filament

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	Mat
Material bec	Sticlă
Formă bec	A67

Aprobare și aplicație

Clasă de eficiență energetică	D
Consum de energie kWh/1000 h	13 kWh
Număr de înregistrare EPREL	374903
În conformitate cu RoHS	Da
EyeComfort	Da
Inovații LED	EyeComfort


Condiții de utilizare

poate fi folosit în corpuri de iluminat închise	No
---	----

Date despre produs



Nume comandă produs	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4
Numele complet al produsului	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4
Full EOC	871869976453100
Cod de comandă	76453100
Număr material (12NC)	929002371901
Numărător – Cantitate per pachet	1
Greutate netă (bucată)	0,034 kg
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718699764531
Numărător SAP – Pachete per exterior	4
EAN/UPC – Cutie	8718699764548

Cote



Product	D	C
LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	70 mm	121 mm

Date fotometrice




General uniform lighting - LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4

Light Distribution Diagram - LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4


Becuri LEDbulbs clasice cu filament

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 120W A67 E27 CW FR
NDRF1SRT4

Durată de viață



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 120W A67 E27 CW FR
NDRF1SRT4

