



Classic filament LEDbulbs

LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, οι κλασικοί λαμπτήρες νήματος LEDbulb συνδυάζουν τα οικεία σχήματα των λαμπτήρων πυράκτωσης με τα οφέλη της τεχνολογίας LED μεγάλης διάρκειας ζωής. Προσφέρουν όμορφο, διακοσμητικό, θερμό λευκό φως ενώ εξοικονομούν περίπου 90% σε ενεργειακό κόστος συγκριτικά με τους παραδοσιακούς λαμπτήρες φωτισμού.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E27 [E27]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h
Κύκλος λειτουργίας	20.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	15.000 h
Lighting Technology	LED
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	865 [CCT of 6500K]
Κωδικός χρώματος	865 [CCT of 6500K]
Φωτεινή ροή	2.000 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό φως ημέρας
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	6500 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	153,00 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80

LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	13 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	120 mA
Αντίστοιχη ισχύς	120 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0,5 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0,51
Τάση (ονομ.)	220-240 V
Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	60 °C

Classic filament LEDbulbs

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Όχι
--------------------	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημά

Φινίρισμα λαμπτήρα	Ματ
Σχήμα λαμπτήρα	A67 [A 67 mm]

Έγκριση και Εφαρμογή


Κλάση ενεργειακής απόδοσης	D
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	13 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	374904
EyeComfort	Ναι

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγέλιας προϊόντος	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4
-----------------------------	--



Πλήρες όνομα προϊόντος	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4
Full EOC	871869976455500
Κωδικός παραγγέλιας	76455500
Αρ. υλικού (12NC)	929002372001
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718699764555
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	4
EAN/UPC - Κιβώπο	8718699764562

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




General uniform lighting - LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Spectral Power Distribution Colour - LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Classic filament LEDbulbs

Φωτομετρικά δεδομένα



Light Distribution Diagram - LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

