



Becuri LEDbulbs clasice cu filament

LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Disponând de un design clasic tradițional, becurile LEDbulbs clasice cu filament combină formele familiare ale becurilor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. Acestea oferă lumină albă caldă atrăgătoare, decorativă, în același timp reducând consumul de energie cu aproximativ 90% în comparație cu becurile tradiționale.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	20.000
Durată de viață nominală (ore)	15.000 ore
Lighting Technology	LED
Referință de măsurare a fluxului	Sphere

Date tehnice lumină	
Cod culoare	865 [CCT of 6500K]
Cod culoare	865 [CCT of 6500K]
Flux luminos	2.000 lm
Denumirea culorii	Lumină naturală rece
Randament luminos (nominal) (nom.)	153,00 lm/W
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Valoare pălpăire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Funcționare și sistem electric	
Frecvență la linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	13 W
Curent lampă (nom.)	120 mA
Echivalent putere	120 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,51
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	60 °C

Becuri LEDbulbs clasice cu filament

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	Mat
-------------	-----

Material bec	Sticlă
--------------	--------

Formă bec	A67
-----------	-----

Aprobare și aplicație

Clasă de eficiență energetică	D
-------------------------------	---

Consum de energie kWh/1000 h	13 kWh
------------------------------	--------

Număr de înregistrare EPREL	374904
-----------------------------	--------

În conformitate cu RoHS	Da
-------------------------	----

EyeComfort	Da
------------	----

Inovații LED	EyeComfort
--------------	------------

Condiții de utilizare

poate fi folosit în corpuri de iluminat închise	No
---	----

Date despre produs

Nume comandă produs	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4
---------------------	--

Numele complet al produsului	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4
------------------------------	--

Full EOC	871869976455500
----------	-----------------

Cod de comandă	76455500
----------------	----------

Număr material (12NC)	929002372001
-----------------------	--------------

Numărător – Cantitate per pachet	1
----------------------------------	---


Greutate netă (bucată)	0,034 kg
------------------------	----------

EAN/UPC – Produs/Cutie	8718699764555
------------------------	---------------

Numărător SAP – Pachete per exterior	4
--------------------------------------	---



EAN/UPC – Cutie	8718699764562
-----------------	---------------

Cote



Product	D	C
LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm

Date fotometrice




General uniform lighting - LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Spectral Power Distribution Colour - LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Becuri LEDbulbs clasice cu filament

Date fotometrice



Light Distribution Diagram - LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Durată de viață



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

