



# Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

## LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4

Lampy LED Classic łączą w sobie tradycyjne kształty żarówek z zaletami technologii LED. Dostarczają piękne, dekoracyjne ciepłe białe światło, oszczędzając około 90% kosztów energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	20 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod Barwy	840 [CCT of 4000K]
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Strumień Świetlny	2 452 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	144,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4

Photobiological safety according to EN 62471	RG0
--	-----

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	17 W
Lamp Current (Nom)	140 mA
Równoważna moc w watach	150 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,51
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	60 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

# Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

## Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	A67 [A 67 mm]

## Certyfikaty i zastosowania


Klasa Efektywności Energetycznej	D
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	17 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	374898
EyeComfort	Tak

## Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4
------------------------------	---



Pełna nazwa produktu	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4
Full EOC	871869976439500
Kod zamówienia	76439500
Materiał Nr (12NC)	929002372401
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718699764395
Numerator - Packs per outer box	4
EAN/UPC - Opakowanie	8718699764401

## Rysunki techniczne



Product	D	C
LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	70 mm	121 mm

## Dane fotometryczne




General uniform lighting - LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4

Light Distribution Diagram - LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4


# Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

## Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4

## Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4

