



# Classic filament LEDbulbs

## LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, οι κλασικοί λαμπτήρες νήματος LEDbulb συνδυάζουν τα οικεία σχήματα των λαμπτήρων πυράκτωσης με τα οφέλη της τεχνολογίας LED μεγάλης διάρκειας ζωής. Προσφέρουν όμορφο, διακοσμητικό, θερμό λευκό φως ενώ εξοικονομούν περίπου 90% σε ενεργειακό κόστος συγκριτικά με τους παραδοσιακούς λαμπτήρες φωτισμού.

### Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E27 [E27]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h
Κύκλος λειτουργίας	20.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	15.000 h
Lighting Technology	LED
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	827 [CCT of 2700K]
Κωδικός χρώματος	827 [CCT of 2700K]
Φωτεινή ροή	2.452 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	2700 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	140,00 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80

LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	17,5 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	150 mA
Αντίστοιχη ισχύς	150 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0,5 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0,51
Τάση (ονομ.)	220-240 V
Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	60 °C

## Classic filament LEDbulbs

### Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Όχι
--------------------	-----

### Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Φινίρισμα λαμπτήρα	Mat
Σχήμα λαμπτήρα	A67 [A 67 mm]

### Έγκριση και Εφαρμογή


Κλάση ενεργειακής απόδοσης	D
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	18 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	374905
EyeComfort	Ναι

### Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγέλιος προϊόντος	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4
-----------------------------	--


Πλήρες όνομα προϊόντος	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4
Full EOC	871869976457900
Κωδικός παραγγελίας	76457900
Αρ. υλικού (12NC)	929002372601
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718699764579
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	4
EAN/UPC - Κιβώπο	8718699764586

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D	C
LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm

### Φωτομετρικά δεδομένα




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4



Light Distribution Diagram - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

# Classic filament LEDbulbs

## Φωτομετρικά δεδομένα



General uniform lighting - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

## Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

