



# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	2 452 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	140,00 lm/W
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	17,5 W
Courant lampe (nom.)	150 mA
Puissance équivalente	150 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,51
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	60 °C

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

## Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	A67

## Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	18 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	374905
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Innovations LED	EyeComfort


## Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
---	----

## Données du produit


Nom du produit de la commande	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4
Nom de produit complet	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4
Code EOC	871869976457900
Code de commande	76457900
Code 12NC	929002372601
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,034 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8718699764579
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC - Boîte	8718699764586

## Schéma dimensionnel




Product	D	C
LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4



Light Distribution Diagram - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## Données photométriques



General uniform lighting - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

