



# Classic filament LEDbulbs

## LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, οι κλασικοί λαμπτήρες νήματος LEDbulb συνδυάζουν τα οικεία σχήματα των λαμπτήρων πυράκτωσης με τα οφέλη της τεχνολογίας LED μεγάλης διάρκειας ζωής. Προσφέρουν όμορφο, διακοσμητικό, θερμό λευκό φως ενώ εξοικονομούν περίπου 90% σε ενεργειακό κόστος συγκριτικά με τους παραδοσιακούς λαμπτήρες φωτισμού.

### Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h
Κύκλος λειτουργίας	20.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	15.000 h
Lighting Technology	LED
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	865 [CCT of 6500K]
Κωδικός χρώματος	865 [CCT of 6500K]
Φωτεινή ροή	2.452 lm
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	140,00 lm/W
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό φως ημέρας
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	6500 K
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %

Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	17,5 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	150 mA
Αντίστοιχη ισχύς	150 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0,5 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0,51
Τάση (ονομ.)	220-240 V
Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	60 °C

## Classic filament LEDbulbs

### Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης Όχι

### Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Φινίρισμα λαμπτήρα Ματ

Υλικό λαμπτήρα Γυαλί

Σχήμα λαμπτήρα A67

### Έγκριση και Εφαρμογή

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης D

Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες 18 kWh

Αρ. εγγραφής EPREL 374907

Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ Ναι

EyeComfort Ναι

Καινοτομίες LED EyeComfort

### Προϋποθέσεις εφαρμογής

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλειστά φωτιστικά; No

### Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγωγέας προϊόντος LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Πλήρες όνομα προϊόντος LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Full EOC 871869976461600

Κωδικός παραγωγέας 76461600

Αρ. υλικού (12NC) 929002372801

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία 1


Καθαρό βάρος (τεμάχιο) 0,034 kg

EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη 8718699764616

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί 4



EAN/UPC - Κιβώτιο 8718699764623

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm

### Φωτομετρικά δεδομένα




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

General uniform lighting - LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

## Classic filament LEDbulbs

### Φωτομετρικά δεδομένα



Light Distribution Diagram - LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

### Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

