



LED-lyskilder med klassisk glødetråd

LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF

Philips Classic LED-lyskilder med en glødetråd kombinerer klassisk design med lang holdbarhed og andre fordele ved LED-teknologi. Du får et smukt, varmt hvidt lys og energibesparelser på op til 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder.

Produkt data

Generelle oplysninger		Photobiological safety according to EN 62471	
Fod	E27	RG0	
Normeret levetid	15.000 t		
Skiftecyklus	20.000		
Nominal levetid (timer)	15.000 t		
Lighting Technology	LED		
Lysstrømsmålingsreference	Sphere		
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Farvekode	827 [CCT of 2700K]	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysstrøm	3.452 lm	Strømforbrug	23 W
Lyseffekt (nominel) (nom.)	150,00 lm/W	Lyskildens strømstyrke (nom.)	200 mA
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Wattforbrugsækvivalent	200 W
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K	Opstarttid (nom.)	0,5 s
Farveensartethed	<6	Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80	Effektfaktor (brøk)	0,51
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Spænding (nom.)	220-240 V
Flimmerværdi (PstLM)	1	Temperatur	
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4	T-kappe, maks. (nom.)	55 °C
		Lysstyringssystemer og dæmpning	
		Dæmpbar	Nej
		Mekanik og armaturhus	
		Pære finish	Matteret

LED-lyskilder med klassisk glødetråd

Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	A95

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	23 kWh
EPREL-registreringsnummer	374908
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
LED-innovationer	EyeComfort

Anvendelsesbetingelser


Kan det bruges i lukkede armaturer?	No
-------------------------------------	----

Produktdata

Ordreproduktnavn	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF
------------------	--


Det fulde produktnavn	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF
Full EOC	871869976463000
Ordrekode	929002372901
Materialenr. (12NC)	929002372901
Tæller – antal pr. pakke	1
Nettovægt (stykke)	0,104 kg
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699764630
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
EAN/UPC – kasse	8718699764647

Målskitse




Product	D	C
LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	95 mm	165 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF



Light Distribution Diagram - LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF

LED-lyskilder med klassisk glødetråd

Fotometriske data



General uniform lighting - LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF

