



Bombillas LED de filamento clásico

LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF

Con un diseño clásico tradicional, las LEDbulb de filamento clásicas combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED. Ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90% comparada con las bombillas tradicionales.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Vida útil nominal (horas)	15.000 hora(s)
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere

Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Flujo luminoso	3.452 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	150,00 lm/W
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4

Photobiological safety according to EN 62471	RG0
----------------------------------------------	-----

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	23 W
Corriente de lámpara (nom.)	200 mA
Equivalente de potencia	200 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,51
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	55 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Bombillas LED de filamento clásico

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Mate
Material de bombilla	Vidrio
Forma de la bombilla	A95

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	D
Consumo energético kWh/1000 h	23 kWh
Número de registro EPREL	374908
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Innovaciones LED	EyeComfort


Condiciones de aplicación

se puede utilizar en luminarias cerradas	No
------------------------------------------	----

Datos de producto


Nombre de producto del pedido	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF
Nombre completo del producto	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF
Full EOC	871869976463000
Código de pedido	76463000
Código 12NC	929002372901
Cantidad por paquete	1
Peso neto (pieza)	0,104 kg
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699764630
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Embalaje con código EAN/UPC	8718699764647

Plano de dimensiones




Product	D	C
LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	95 mm	165 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF



Light Distribution Diagram - LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF

Bombillas LED de filamento clásico

Datos fotométricos



General uniform lighting - LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF

