



LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Sockel	E27 [E27]	Nennlichtausbeute (nom.)	150,00 lm/W
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Farbkonsistenz	<6
Schaltzyklus	20.000	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Beleuchtungstechnologie	LED	Flackerwert (PstLM)	1
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Stroboskopeffektwert (SVM)	0,4
EU RoHS-konform	Ja	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom	3.452 lm	Energieverbrauch	23 W
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Lampenstrom (Nom)	200 mA
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Äquivalente Leistung	200 W

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,51
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	A95 [A 95 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	23 kWh



EPREL Registrierungsnummer	374909
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4
Gesamtbezeichnung des Produkts	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4
Gesamt-Produktcode	871869976465400
Bestellcode	76465400
Material-Nr. (12NC)	929002373001
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699764654
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718699764661

Abmessungsskizzen



Product	D	C
LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	95 mm	165 mm

Photometrische Daten




General uniform lighting - LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

Light Distribution Diagram - LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

