



Ecofit Ledtubes T8

Ledtube DE 600mm 9W 900lm 740 T8 G13

Nâng cấp lên đèn tuýp LED hiệu quả, có tuổi thọ cao với đèn tuýp LED Ecofit. Đèn tuýp LED Ecofit là phương thức nhanh chóng và dễ dàng để thay thế các bóng đèn huỳnh quang cũ bằng công nghệ đèn LED hiện đại và hiệu quả. Chất lượng ánh sáng cao cùng với hiệu ứng ánh sáng tự nhiên cho mục đích chiếu sáng chung cùng với vốn đầu tư ban đầu thấp – là giải pháp thân thiện với môi trường.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Mức tiêu thụ điện	
Đế dui đèn	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Mức tiêu thụ điện	9 W
Tuổi thọ danh định	15.000 h	Dòng điện bóng đèn (Danh định)	78 mA
Chu kỳ bật/tắt	50.000	Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Công nghệ chiếu sáng	LED	Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng	0,5 s
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có	Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0,5
Thông tin kỹ thuật về đèn		Điện áp (Danh định)	220-240 V
Mã màu	740 [CCT of 4000K]	Nhiệt độ	
Góc chùm sáng (Danh định)	240 °	Dây nhiệt độ màu ánh sáng	-20 °C đến 45 °C
Quang thông	900 lm	Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	60 °C
Ký hiệu màu sắc	Trắng mát (CW)	Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	4000 K	Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	100,00 lm/W	Cơ khí và vỏ đèn	
Độ đồng nhất màu sắc	<7	Chiều dài sản phẩm	600 mm
Chỉ số hoàn màu (CRI)	70	Phê duyệt và ứng dụng	
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %	Sản phẩm tiết kiệm năng lượng	Có
Vận hành và điện		Dấu phê duyệt	Tuân thủ RoHS Chứng nhận KEMA Keur
Tần số dòng	50 to 60 Hz	Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	9 kWh
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz		


Ecofit Ledtubes T8

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm khác	Ledtube DE 600mm 9W 900lm 740 T8 G13
Tên sản phẩm đầy đủ	Ledtube DE 600mm 9W 900lm 740 T8 G13
Mã sản phẩm đầy đủ	871869976007600
Mã đơn hàng	929002375108



Số vật liệu (12NC)	929002375108
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8718699760076
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	20
EAN/UPC - Vỏ	8718699760083

Bản vẽ kích thước



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ledtube DE 600mm 9W 900lm 740 T8 G13	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm


Dữ liệu phân bố ánh sáng



Lighting 3.0 Page 17

Spectral Power Distribution Colour - Ledtube DE 600mm 9W 900lm 740 T8 G13



General uniform lighting - Ledtube DE 600mm 9W 900lm 740 T8 G13



Light Distribution Diagram - Ledtube DE 600mm 9W 900lm 740 T8 G13



Ecofit Ledtubes T8

Tuổi thọ




Life Expectancy Diagram - Ledtube DE 600mm 9W 900lm 740 T8 G13

Life Expectancy Diagram - Ledtube DE 600mm 9W 900lm 740 T8 G13



Life Expectancy Diagram - Ledtube DE 600mm 9W 900lm 740 T8 G13

Lumen Maintenance Diagram - Ledtube DE 600mm 9W 900lm 740 T8 G13



Lumen Maintenance Diagram

Ecofit Ledtubes T8

