



LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten


| Allgemeine Informationen | | Betrieb und Elektrik | |
|---------------------------------|--------------------|---|--------------|
| Sockel | E27 [E27] | Farbkonsistenz | <6 |
| Nennlebensdauer | 15.000 Stunde(n) | Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 |
| Schaltzyklus | 20.000 | Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 70 % |
| Nennlebensdauer (Std.) | 15.000 Stunde(n) | Flackerwert (PstLM) | 1 |
| Beleuchtungstechnologie | LED | Stroboskopeffektwert (SVM) | 0,4 |
| EU RoHS-konform | Ja | Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471 | RG1 |
| Lichttechnische Daten | | Betrieb und Elektrik | |
| Farbcode | 818 [CCT of 1800K] | Netzfrequenz | 50 to 60 Hz |
| Farbcode | 818 [CCT of 1800K] | Eingangsfrequenz | 50 bis 60 Hz |
| Lichtstrom | 100 lm | Energieverbrauch | 2,3 W |
| Lichtfarbe | 1800 | Lampenstrom (Nom) | 21 mA |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 1800 K | Äquivalente Leistung | 11 W |
| Nennlichtausbeute (nom.) | 43 lm/W | Startzeit (Nom) | 0,5 s |

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht | 0.5 s |
| Leistungsfaktor (Bruchteil) | 0.54 |
| Spannung (Nom) | 220-240 V |
| Temperatur | |
| Umgebungstemperaturbereich | -20 bis +40 °C |
| Gehäusetemperatur (Nom) | 40 °C |
| Lichtregelung und Dimmen | |
| Dimmbar | Nein |
| Mechanik und Gehäuse | |
| Kolbenausführung | rauchig |
| Kolbenmaterial | Glas |
| Kolbenform | A60 [A 60 mm] |
| Genehmigung und Anwendung | |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 3 kWh |


| | |
|---------------------------------|--|
| EyeComfort | Ja |
| Produktdaten | |
| Bestell-Produktname | LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4 |
| Gesamt-Produktcode | 871869975963600 |
| Bestellcode | 75963600 |
| Material-Nr. (12NC) | 929002380501 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8718699759636 |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 4 |
| EAN Umverpackung | 8718699759643 |

Abmessungsskizzen




| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4 | 60 mm | 106 mm |

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4



Light Distribution Diagram - LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Photometrische Daten



General uniform lighting - LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4



Lumen Maintenance Diagram - LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4

