



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Type de lampe	LED
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Flux lumineux	100 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	43 lm/W
Désignation de la couleur	1800
Température de couleur corrélée (nom.)	1800 K
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1

Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	2,3 W
Courant lampe (nom.)	21 mA
Puissance équivalente	11 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,54
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C
Température maximale du produit (nom.)	40 °C

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non

Mécanique et boîtier

Finition ampoule fumé

Matériaux des lampes Verre

Forme de la lampe A60

Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 3 kWh

Conforme à RoHS Oui

EyeComfort Oui

Innovations LED EyeComfort

Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

Données du produit

Nom du produit de la commande LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4

Nom de produit complet LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4

Code EOC 871869975963600

Code de commande 75963600

Code 12NC 929002380501

Numérateur - Quantité par kit 1


Poids net (pièce) 0,028 kg

Code EAN - Produit/Boîte 8718699759636

Conditionnement par carton 4



Codes EAN/UPC - Boîte 8718699759643

Schéma dimensionnel



Product	D	C
LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	60 mm	106 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4

Light Distribution Diagram - LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques




General uniform lighting - LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4

