



LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet
- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbcode	
Sockel	E27 [E27]		818 [CCT of 1800K]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Lichtstrom	100 lm
Schaltzyklus	20.000	Lichtfarbe	1800
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1800 K
Beleuchtungstechnologie	LED	Nennlichtausbeute (nom.)	43 lm/W
EU RoHS-konform	Ja	Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (CRI) (Nom.)	80
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer	70 %
		Flackerwert (PstLM)	1

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Stroboskopeffektwert (SVM)	0,4
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1

Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	2,3 W
Lampenstrom (Nom)	21 mA
Äquivalente Leistung	11 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteile)	0.54
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	40 °C

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	rauchig
------------------	---------

Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	ST64


Genehmigung und Anwendung

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdaten

Bestell-Produktname	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4
Gesamtbezeichnung des Produkts	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4
Gesamt-Produktcode	871869975965000
Bestellcode	75965000
Material-Nr. (12NC)	929002380601
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699759650
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718699759667


Abmessungsskizzen



Product	D	C
LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	64 mm	143 mm


LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4

Light Distribution Diagram - LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4



General uniform lighting - LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4

Lebensdauer

Life Expectancy Diagram - LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4

Lumen Maintenance Diagram - LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

