



Bombillas LED de filamento clásico

LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4

Con un diseño clásico tradicional, las LEDbulb de filamento clásicas combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED. Ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90% comparada con las bombillas tradicionales.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Vida útil nominal (horas)	15.000 hora(s)
Lighting Technology	LED

Datos técnicos de la luz	
Código de color	818 [CCT of 1800K]
Código de color	818 [CCT of 1800K]
Flujo luminoso	100 lm
Designación de color	1800
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	43 lm/W
Temperatura de color correlacionada (Nom)	1800 K
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
----------------------------------------------	-----

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	2,3 W
Corriente de lámpara (nom.)	21 mA
Equivalente de potencia	11 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,54
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +40 °C
Temperatura máxima (nom.)	40 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Bombillas LED de filamento clásico

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	ahumado
Material de bombilla	Vidrio
Forma de la bombilla	ST64

Aprobación y aplicación

Consumo energético kWh/1000 h	3 kWh
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Innovaciones LED	EyeComfort

Condiciones de aplicación


se puede utilizar en luminarias cerradas	No
------------------------------------------	----

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4
-------------------------------	-----------------------------------------


Nombre completo del producto	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4
Full EOC	871869975965000
Código de pedido	75965000
Código 12NC	929002380601
Cantidad por paquete	1
Peso neto (pieza)	0,044 kg
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699759650
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Embalaje con código EAN/UPC	8718699759667

Plano de dimensiones




Product	D	C
LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	64 mm	143 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4



Light Distribution Diagram - LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4


Bombillas LED de filamento clásico

Datos fotométricos



General uniform lighting - LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4

Vida útil



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4

