



Klassieke filament LEDbulb

LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4

De Classic LED-gloeidraadlampen met legendarisch design koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Nominale levensduur (uren)	15.000 hr
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	818 [CCT of 1800K]
Kleurcode	818 [CCT of 1800K]
Lichtstroom	100 lm
Kleuraanduiding	1800
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	1800 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	43 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
--	--

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	2,3 W
Lampstroom (nom.)	21 mA
Overeenkomstig vermogen	11 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,54
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	40 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Klassieke filament LEDbulb

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Smoky
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	ST64

Keurmerken en classificaties


Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EyeComfort	Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4
-----------------------------	--


Volledige productnaam	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4
Full EOC	871869975965000
Bestelcode	75965000
Materiaalnr. (12NC)	929002380601
Lokale code	75965000
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699759650
Numerator - Dozen per buitendoos	4
EAN/UPC - Case	8718699759667

Maatschets




Product	D	C
LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	64 mm	143 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4



Light Distribution Diagram - LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4


Klassieke filament LEDbulb

Fotometrische gegevens



General uniform lighting - LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4

Levensduur



Life Expectancy Diagram - LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4

Lumen Maintenance Diagram - LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4

