



LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet
- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen
- Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen

Produkt Daten

Allgemeine Informationen			
Sockel	E27 [E27]	Farbcode	818 [CCT of 1800K]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Lichtstrom	100 lm
Schaltzyklus	20.000	Lichtfarbe	1800
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1800 K
Beleuchtungstechnologie	LED	Nennlichtausbeute (nom.)	43 lm/W
EU RoHS-konform	Ja	Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (CRI)	80
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
		Flackerwert (PstLM)	1

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Stroboskopeffektwert (SVM)	0,4
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	2,3 W
Lampenstrom (Nom)	21 mA
Äquivalente Leistung	11 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.54
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	40 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	rauchig


Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	T32 [T 32 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4
Gesamtbezeichnung des Produkts	LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4
Gesamt-Produktcode	871869975967400
Bestellcode	75967400
Material-Nr. (12NC)	929002380701
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699759674
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718699759681

Abmessungsskizzen


Product	D	C
LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4	32 mm	140 mm

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Photometrische Daten




General uniform lighting - LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4

Light Distribution Diagram - LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

