



# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Type de lampe	LED

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Flux lumineux	100 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	43 lm/W
Désignation de la couleur	1800
Température de couleur corrélée (nom.)	1800 K
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1

Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	2,3 W
Courant lampe (nom.)	21 mA
Puissance équivalente	11 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,54
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C
Température maximale du produit (nom.)	40 °C

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

## Mécanique et boîtier

Finition ampoule	fumé
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	T32

## Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Innovations LED	EyeComfort


## Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
---------------------------------------------------	----

## Données du produit



Nom du produit de la commande	LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4
Nom de produit complet	LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4
Code EOC	871869975967400
Code de commande	75967400
Code 12NC	929002380701
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,038 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8718699759674
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC - Boîte	8718699759681

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4	32 mm	140 mm

## Données photométriques




General uniform lighting - LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4

Spectral Power Distribution Colour - LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## Données photométriques



Light Distribution Diagram - LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4

