



Филаментные светодиодные лампы серии Classic

LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4

Филаментные светодиодные лампы LEDbulb семейства Classic, выполненные в классическом ретро-стиле, визуально очень похожи на традиционные лампы накаливания. При этом они долговечны за счет светодиодной технологии, излучают визуально приятный теплый белый свет и потребляют почти на 90% меньше электроэнергии.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27
Номинальный срок службы	15 000 часов
Цикл переключения	20 000
Срок службы (часов)	15 000 часов
Осветительная технология	LED

Технические характеристики освещения	
Код цвета	818 [CCT of 1800K]
Код цвета	818 [CCT of 1800K]
Светоотдача	100 лм
Эффективность (номинальная) (ном.)	43 лм/В
Обозначение цвета	1800
Коррелированная цветовая температура (ном.)	1800 K
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80

Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Значение мерцания (PstLM) — значение мерцания согласно EN 61000-3-3	1
Уровень видимости стробоскопического эффекта (SVM)	0,4
Фотобиологическая безопасность согласно МЭК 62471	RG1

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Энергопотребление	2,3 В
Ток лампы (ном.)	21 mA
Эквивалент мощности	11 В
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света	0,5 s

Филаментные светодиодные лампы серии Classic

Коэффициент мощности (доля)	0.54
Напряжение (ном.)	220-240 В

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От -20 до +40 °C
Температура корпуса максимальная (ном.)	40 °C

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
--------------------------	-----

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	дымчатый
Материал колбы	Стекло
Форма колбы	T32

Соответствие требованиям и область применения

Энергопотребление кВт-час/1000 ч	3 kWh
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
EyeComfort	Да
Инновации в области светодиодов	EyeComfort


Условия эксплуатации

Можно ли использовать в закрытых светильниках?	No
--	----

Данные об изделии


Название продукта для заказа	LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4
Полное название продукта	LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4
Полный код продукта	871869975967400
Код заказа	929002380701
Материал № (12NC)	929002380701
Нумератор — количество на упаковку	1
Вес нетто (шт.)	0,038 kg
EAN/UPC — продукт/короб	8718699759674
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
EAN/UPC — короб	8718699759681

Чертеж размеров




Product	D	C
LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4	32 мм	140 мм

Фотометрические данные




General uniform lighting - LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4

Филаментные светодиодные лампы серии Classic

Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4

Срок службы



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4

