



# Classic filament LEDbulbs

## LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4

Завдяки класичному успадкованому дизайну лампи Classic LEDbulbs із ниткою розжарювання поєднують у собі звичні форми класичних ламп розжарювання з перевагами довговічної світлодіодної технології. Вони забезпечують гарне, декоративне тепле біле світло, заощаджуючи близько 90% витрат на електроенергію порівняно з традиційними лампами.

### Дані про продукцію

Загальна інформація	
Розташування виводів	E27
Номінальний термін служби	15 000 година (-н)
Цикл вмикання/вимикання	20 000
Розрахований термін служби (годин)	15 000 година (-н)
Технології освітлення	LED
Світлотехнічні	
Код кольору	818 [CCT of 1800K]
Код кольору	818 [CCT of 1800K]
Світловий потік	100 lm
Позначення кольору	1800
Світловіддача (номінальна) (ном.)	43 lm/W
Корельована колірна температура (ном.)	1800 K
Однорідність кольору	<6
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	1

Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	0,4
Фотобіологічна безпека згідно з EN 62471	RG1
Експлуатаційні й електричні	
Частота лінійного сканування	50 to 60 Hz
Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Споживана потужність	2,3 W
Струм у лампі (ном.)	21 mA
Еквівалент потужності у ватах	11 W
Час увімкнення (ном.)	0,5 s
Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку	0,5 s
Коефіцієнт потужності (частка)	0,54
Напруга (ном.)	220-240 V
Температура	
Діапазон температури навколишнього середовища	від -20 °C до +40 °C
Макс. T-Case (ном.)	40 °C

## Classic filament LEDbulbs

### Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю Hi

### Механічні деталі й корпус

Покриття лампи димчаста

Матеріал лампи Скло

Форма лампи T32

### Затвердження й застосування

Споживання енергії кВт/1000 год 3 kWh

Відповідає стандартам європейської директиви Так

RoHS

EyeComfort Так

Світлодіодні інновації EyeComfort

### Інструкція із застосування

чи можна використовувати в закритих світильниках No

### Дані про виріб

Назва замовленого виробу LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4

Повна назва виробу LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4

Повний код виробу 871869975967400

Код замовлення 929002380701

Номер матеріалу (12NC) 929002380701

Чисельник — кількість в упаковці 1


Вага нетто (шт.) 0,038 kg

EAN/UPC - Product/Case 8718699759674

Чисельник — упаковок у зовнішній коробці 4



EAN/UPC - корпус 8718699759681

## Розміри



Product	D	C
LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4	32 mm	140 mm

## Фотометричні дані




General uniform lighting - LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4

Spectral Power Distribution Colour - LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4

# Classic filament LEDbulbs

## Фотометричні дані



Light Distribution Diagram - LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4

## Термін служби



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4

