



LED-Kerzenlampe



LED 7W T25 E14 WW FR ND 1SRT6

Philips Candle Dimmable LED-Lampen bieten ein dekoratives, energiesparendes Ambiente mit der eleganten Wirkung von Glühkerzen. Erhältlich in gebogenen, stumpfen und flammenden Kerzen, ihr einzigartiges Design sorgt für Licht in alle Richtungen und bietet Lichtplanern eine langlebige Alternative zu herkömmlichen Glühlampen.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E14 [E14]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
EU RoHS-konform	Ja
Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	240 Grad
Lichtstrom	70 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	77,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Flackerwert (PstLM)	1

Stroboskopeffektwert (SVM)	0,4
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	0,9 W
Lampenstrom (Nom)	11 mA
Äquivalente Leistung	7 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,4
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	50 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt

LED-Kerzenlampe



Kolbenform	T25 [T 25 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	1 kWh
EPREL Registrierungsnummer	406215
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	LED 7W T25 E14 WW FR ND 1SRT6

Gesamtbezeichnung des Produkts	LED 7W T25 E14 WW FR ND 1SRT6
Gesamt-Produktcode	871869977169000
Bestellcode	77169000
Material-Nr. (12NC)	929002401355
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699771690
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718699771706

Abmessungsskizzen

Product	D	C
LED 7W T25 E14 WW FR ND 1SRT6	25 mm	59 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - LED 7W T25 E14 WW FR ND 1SRT6


General uniform lighting - LED 7W T25 E14 WW FR ND 1SRT6

LED-Kerzenlampe

Photometrische Daten

Light Distribution Diagram - LED 7W T25 E14 WW FR ND 1SRT6

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - LED 7W T25 E14 WW FR ND 1SRT6

Lumen Maintenance Diagram - LED 7W T25 E14 WW FR ND 1SRT6

