



# Kronljus-LED



## LED 7W T25 E14 WW FR ND 1SRT6

Philips Candle Dimmable LED-ljuskällor skapar en dekorativ energibesparande stämning med den eleganta effekten av glödlampor. Ljusen finns med böjd, trubbig och flamformad spets och deras unika utformning ger ljus i alla riktningar, så att belysningsdesignern får ett alternativ med lång livslängd som kan användas i stället för standardglödlampor.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E14
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Specificerad livslängd (timmar)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Mätpreferens för ljusflöde	Sphere
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	240 °
Ljusflöde	70 lm
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	77,00 lm/W
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	0,9 W
Lampström (nom)	11 mA
Motsvarande effekt	7 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,4
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	50 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast
Lampform	T25

# Kronljus-LED

## Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	G
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	1 kWh
EPREL-registreringsnummer	406215
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
LED-innovationer	EyeComfort

## Användningsförhållanden


kan den användas i slutna armaturer	No
-------------------------------------	----

## Produktdata

Beställningsprodukt	LED 7W T25 E14 WW FR ND 1SRT6
---------------------	-------------------------------



Fullständigt produkt	LED 7W T25 E14 WW FR ND 1SRT6
Full EOC	871869977169000
Beställningsnummer	929002401355
Materialnummer (12NC)	929002401355
Räknare – antal per förpackning	1
Nettovikt (styck)	0,014 kg
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699771690
Räknare – antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718699771706

## Måttskiss



Product	D	C
LED 7W T25 E14 WW FR ND 1SRT6	25 mm	59 mm

## Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - LED 7W T25 E14 WW FR ND 1SRT6

General uniform lighting - LED 7W T25 E14 WW FR ND 1SRT6

# Kronljus-LED

## Fotometriska data



Light Distribution Diagram - LED 7W T25 E14 WW FR ND 1SR T6

## Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED 7W T25 E14 WW FR ND 1SR T6

