



LED-lyskilder med klassisk glødetråd

LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4

Philips Classic LED-lyskilder med en glødetråd kombinerer klassisk design med lang holdbarhed og andre fordele ved LED-teknologi. Du får et smukt, varmt hvidt lys og energibesparelser på op til 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27
Normeret levetid	15.000 t
Skiftedyklus	20.000
Nominel levetid (timer)	15.000 t
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere

Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	270 °
Lysstrøm	650 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	90,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	7,2 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	45 mA
Wattforbrugsækvivalent	50 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,7
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	55 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Spejlkrone
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	A60

LED-lyskilder med klassisk glødetråd

Nettovægt (stykke)	0,060 kg
--------------------	----------

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
EPREL registreringsnummer	1825216
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
LED-innovationer	EyeComfort
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4

Anvendelsesbetingelser

Kan det bruges i lukkede armaturer?	No
-------------------------------------	----


Produktdata

Ordreproduktnavn	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4
------------------	---

Det fulde produktnavn	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4
-----------------------	---


Full EOC	871869978247400
Beskrivelse af lokal kode	2057812168
Ordrekode	929002412801
Materialenr. (12NC)	929002412801
Lokal ordrekode	2057812168
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699782474
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
EAN/UPC – kasse	8718699782481

Målskitse




Product	D	C
LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	60 mm	106 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4



Spectral Power Distribution Colour - LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4


LED-lyskilder med klassisk glødetråd

Fotometriske data




General uniform lighting - LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4

