



Klassieke filament LEDbulb

LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4

De Classic LED-gloeidraadlampen met legendarisch design koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Nominale levensduur (uren)	15.000 hr
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	270 graden
Lichtstroom	650 lm
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	90,00 lm/W
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1

Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	7,2 W
Lampstroom (nom.)	45 mA
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,7
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers

Klassieke filament LEDbulb

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Crown Mirror
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	A60

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	F
Energieverbruik kWh/1.000 uur	8 kWh
EPREL-registratienummer	1825216
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
LED-innovaties	EyeComfort


Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No

Productgegevens


Productnaam voor bestelling	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4
Volledige productnaam	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4
Full EOC	871869978247400
Bestelcode	8718699782474
Materiaalnr. (12NC)	929002412801
Numerator - Aantal per pak	1
Nettogewicht (per stuk)	0,060 kg
EAN/UPC - product/behuizing	8718699782474
Numerator - Dozen per buitendoos	4
EAN/UPC - Case	8718699782481

Maatschets




Product	D	C
LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	60 mm	106 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4



Spectral Power Distribution Colour - LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4

Klassieke filament LEDbulb

Fotometrische gegevens



General uniform lighting - LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4

