



LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtfarbe	
Sockel	E27 [E27]	Warmweiß (WW)	
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Schaltzyklus	20.000	Nennlichtausbeute (nom.)	90,00 lm/W
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)	Farbkonsistenz	<6
Beleuchtungstechnologie	LED	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
CE-Zeichen	Ja	Flackerwert (PstLM)	1
EU RoHS-konform	Ja	Stroboskopeffektwert (SVM)	0,4
Lichttechnische Daten		Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Betrieb und Elektrik	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Ausstrahlungswinkel (Nom)	270 Grad	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom	650 lm	Energieverbrauch	7,2 W

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Lampenstrom (Nom)	45 mA
Äquivalente Leistung	50 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,7
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
---------	-------------------------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Kopfspiegel
Kolbenform	G125 [G 125 mm]

Genehmigung und Anwendung


Energieeffizienzklasse	F
------------------------	---

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL Registrierungsnummer	465209
EyeComfort	Ja

Produktdaten


Bestell-Produktname	LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF
Gesamtbezeichnung des Produkts	LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF
Gesamt-Produktcode	871869978249800
Bestellcode	78249800
Material-Nr. (12NC)	929002412901
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699782498
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718699782504

Abmessungsskizzen




Product	D	C
LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF	125 mm	180 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF



Light Distribution Diagram - LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Photometrische Daten



General uniform lighting - LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF

